

PD60x12



PD60x24



PD60x30




ø 60 mm

ø 60 mm

ø 60 mm

|  |   |            |            |
|--|---|------------|------------|
| Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour            |   |            |            |
| Biały / White ○                              | 37 058 006  | 37 059 006 | 37 012 006 |
| Wymiary zewnętrzne / Dimensions              |   |            |            |
| Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)       | ø 60 mm   | ø 60 mm    | ø 60 mm    |
| Wysokość / Height (B)                        | 12 mm   | 24 mm      | 30 mm      |
| Masa / Weight                                | 4.4 g   | 8.0 g      | 9.5 g      |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package     | 50 szt.   | 50 szt.    | 25 szt.    |
| Dodatkowe cechy / Additional characteristics | Pierścienie dystansowe służą do zwiększenia głębokości puszek Z60K, Z60KF, Z60KW, Z60KFw, Z60D, Z60F, Z60DW, SE2x60, SE2x60G, Z60DFw, S60K, S60KF, S60Kw, S60KFw, S60D, S60DF, S60DFw, S60G, S60Gw<br>Distance spacing rings use to increase the depth of junction boxes - types Z60K, Z60KF, Z60KW, Z60KFw, Z60D, Z60F, Z60DW, SE2x60, SE2x60G, Z60DFw, S60K, S60KF, S60Kw, S60KFw, S60D, S60DF, S60DFw, S60G, S60Gw |            |            |



PD70x12



PD70x24



Pierścienie posiadają dwa obniżone otwory do mocowania ich wkrętami do osadzonej puszki.

ø 70 mm

ø 70 mm

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour            |  |  |
| Biały / White ○                              | 37 060 006   | 37 061 006   |
| Wymiary zewnętrzne / Dimensions              |  |  |
| Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)       | ø 70 mm  | ø 70 mm  |
| Wysokość / Height (B)                        | 12 mm  | 24 mm  |
| Masa / Weight                                | 5 g  | 8.9 g  |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package     | 40 szt.  | 40 szt.  |
| Dodatkowe cechy / Additional characteristics | Pierścienie dystansowe służą do zwiększenia głębokości puszek Z70K, Z70KF, PV70<br>Distance spacing rings use to increase the depth of junction boxes - type Z70K, Z70KF, PV70 | Pierścienie dystansowe służą do zwiększenia głębokości puszek Z70K, Z70KF, PV70<br>Distance spacing rings use to increase the depth of junction boxes - type Z70K, Z70KF, PV70 |

Szablon do otworów pod puszką  
Template with the holes under boxes

P102



Wywierć otwór centralny



Zamocuj rozporowy szablon



Precyzyjnie wyrównaj szablon przy użyciu poziomic na jego obrzeżu.



Wywierć kolejny otwór.



Przetaw szablon dla wywiercenia kolejnych otworów

|  |            |
|--|------------|
| Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour        |            |
| Czarny / Black ●                         | 80 102 007 |
| Certyfikaty / Certificates               |            |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package | 1 szt.     |

Wiercenie otworów pod puszką za pomocą szablonu: Szablony posiadają otwory do wiercenia otwornicami 68mm. Rozstaw pomiędzy osiami wywierconych otworów 71mm (standardowy rozstaw ramkowy). Szablon wyposażony jest w dwie poziomicę.